

# ポリシート詰機

## PSI-40N

錠剤・カプセルを容器に充填した後、  
緩衝材<ポリエチレン>を詰めます。



### 特徴

1. ACサーボモーター採用。カット寸法が10mm単位でタッチパネルから設定可能。
2. ポリシート挿入有無センサーを搭載。  
ポリシート未挿入容器は系外排出装置に回収されます。
3. 上下2段のポリシートロール装填シャフトを装備、ポリシートの2枚重ね挿入も可能。

## 概 要

錠剤・カプセル計数充填の後工程として、充填後の容器に設定された寸法にカットされ、絞り工程を経たポリエチレンシートを緩衝材として挿入する機械です。

ボトルインデックスを使用せず、幅広い胴径の容器に対応した汎用機 (PSI-30N) も提供可能です。

## 仕 様

型 式 : PSI-40N  
名 称 : ポリシート詰機  
能 力 : MAX40本/分 (200mmカット時)  
ポリチューブ : ポリエチレン<厚み30 $\mu$ m×幅150、200、250mm>  
巻径 $\phi$ 300 (最大)、紙管径 $\phi$ 3インチ  
カット寸法 : 120~250mm (タッチパネルで設定)  
オプション装置 : ポリシート洗浄装置  
安全装置 : ポリシート有無検知、駆動部インターロック、エア圧低下時停止、不良排出満杯検知、インデックス過負荷時停止  
フレーム : 幅 750mm×奥行き 1,900mm×高さ 1,750mm  
操 作 盤 : タッチパネル方式  
電 源 : AC200V, 50/60Hz  
圧 空 源 : 常用 0.5Mpa 使用量 200NL

## 営業品目

- ◆各種錠剤計数充填機
- ◆錠剤・カプセル目視検査機
- ◆ポリシート詰機
- ◆錠剤投入機
- ◆キャップ巻締機
- ◆ボトルエアークリーナー
- ◆インナーシール機
- ◆シリカゲル投入機



製 造 元

製薬・化学・食品・化粧品・機械・各種自動機・設計・製作・修理

**川越機械株式会社**

本 社 : 東京都江戸川区中央2-28-13  
〒132-0021 電話 : 03(3654)5826 FAX : 03(3654)8159

西日本営業所 : 岐阜県岐阜市柳津町本郷4-62-2  
〒501-6104 電話 : 058(218)2166 FAX : 058(218)2153

代理店