

ボトルエアークリーナー

BCM-AH4



特徴

ボトル反転状態でのクリーン圧縮エアー洗浄・集塵方式の採用により、高い洗浄効果を実現。

1. 洗浄時間が0.1～9.9秒（0.1秒単位）で設定可能。
2. エアーハンドの交換のみで幅広いボトルサイズに適用できます。
3. タッチパネルによる簡単操作。

KAWAGOE KIKAI CO., LTD.

概 要

本機は、ボトルをエアーバンドで保持して180°反転した状態で、ボトル内に洗浄ノズルを挿入し、クリーン圧縮エアーの吹き付けと集塵機による塵・埃の吸入を同時に行い、ボトル内を洗浄する装置です。

塵・埃の種類には、段ボール紙屑、毛髪、金属片、樹脂片、発泡スチロール等の洗浄実績があります。

仕 様

型 式 : BCM-AH4
名 称 : ボトルエアークリーナー
能 力 : 15~20本/分
洗 浄 方 式 : ボトル反転状態でのクリーン圧縮エアー洗浄+集塵方式
適合ボトル : ガラスボトル、樹脂ボトル
適合寸法 : 外径 40~90mm、高さ 60~150mm、口内径 20mm以上
オプション装置 : 静電気除去装置、集塵機(外付けタイプ)
安全装置 : 駆動部インターロック、空気圧低下時停止、インデックス過負荷時停止
フレーム : 幅 800mm×奥行き 1,000mm×高さ 1,400mm
操 作 盤 : タッチパネル方式
電 源 : AC200V 50/60Hz
圧 空 源 : 常用 0.5MPa 使用量 300NL

営業品目

- | | | |
|------------|---------------|--------------|
| ◆各種錠剤計数充填機 | ◆錠剤・カプセル目視検査機 | ◆ポリシート詰機 |
| ◆錠剤投入機 | ◆キャップ巻締機 | ◆ボトルエアークリーナー |
| ◆インナーシール機 | ◆シリカゲル投入機 | |



製 造 元

製薬・化学・食品・化粧品・機械・各種自動機・設計・製作・修理

川 越 機 械 株 式 会 社

本 社 : 東京都江戸川区中央2-28-13
〒132-0021 電話 : 03(3654)5826 FAX : 03(3654)8159
西日本営業所 : 岐阜県岐阜市柳津町本郷4-62-2
〒501-6104 電話 : 058(218)2166 FAX : 058(218)2153

代理店