

ポリシート詰機

PSI-40N

錠剤・カプセルを容器に充填した後、
緩衝材＜ポリエチレン＞を詰めます。



特 徴

1. ACサーボモーター採用。カット寸法が10mm単位でタッチパネルから設定可能。
2. ポリシート挿入有無センサーを搭載。
ポリシート未挿入容器は系外排出装置に回収されます。
3. 上下2段のポリシートロール装填シャフトを装備、ポリシートの2枚重ね挿入も可能。

概 要

錠剤・カプセル計数充填の後工程として、充填後の容器に設定された寸法にカットされ、絞り工程を経たポリエチレンシートを緩衝材として挿入する機械です。

ボトルインデックスを使用せず、幅広い胴径の容器に対応した汎用機 (PSI-30N) も提供可能です。

仕 様

型 式 : PSI-40N
名 称 : ポリシート詰機
能 力 : MAX40本/分 (200mmカット時)
ポリチューブ : ポリエチレン<厚み30 μ m×幅150、200、250mm>
巻径 ϕ 300 (最大)、紙管径 ϕ 3インチ
カット寸法 : 120~250mm (タッチパネルで設定)
オプション装置 : ポリシート洗浄装置
安 全 装 置 : ポリシート有無検知、駆動部インターロック、エアー圧低下時停止、
不良排出満杯検知、インデックス過負荷時停止
フ レ ーム : 幅 750mm×奥行き 1,900mm×高さ 1,750mm
操 作 盤 : タッチパネル方式
電 源 : AC200V, 50/60Hz
圧 空 源 : 常用 0.5Mpa 使用量 200NL

営業品目

- | | | |
|------------|---------------|--------------|
| ◆各種錠剤計数充填機 | ◆錠剤・カプセル目視検査機 | ◆ポリシート詰機 |
| ◆錠剤投入機 | ◆キャップ巻締機 | ◆ボトルエアークリーナー |
| ◆インナーシール機 | ◆シリカゲル投入機 | |



製 造 元

製薬・化学・食品・化粧品・機械・各種自動機・設計・製作・修理

川 越 機 械 株 式 会 社

本 社 : 東京都江戸川区中央2-28-13
〒132-0021 電話 : 03(3654)5826 FAX : 03(3654)8159

西日本営業所 : 岐阜県岐阜市柳津町本郷4-62-2
〒501-6104 電話 : 058(218)2166 FAX : 058(218)2153

代理店